


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2260.950

Obudowa naścienna AX, 3- częściowa

Stan: 18.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2260.950 - Obudowa naścienna AX, 3-częściowa

Koncepcja dostawy trzyczęściowych obudów ściennych AX redukuje złożoność i zwiększa elastyczność. Dzięki modułowemu systemowi AX/VX obudowy nadają się do różnych zastosowań. Trzyczęściowa konstrukcja obudowy gwarantuje łatwy dostęp.



Cechy

| | |
|---------------------|---|
| Nr kat. | AX 2260.950 |
| Wersja | Obudowy naścienne IT |
| Materiał | Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm |
| Powierzchnia | Pokrywane proszkowo |
| Kolor | Część naścienna i odchylana: RAL 7035 Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek) |
| Zakres dostawy | Część naścienna: Płyta kołnierzowa zamknięta, góra i dół Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej, szyny profilowe 19", przednie, montaż na stałe Drzwi ozdobne przeszklone Zamknięcie części środkowej: 3 mm dwupiórkowe Zamknięcie ozdobnych drzwi szklanych: zamek bębnowy 3524 E Uchwyt mini Komfort |
| Jednostki wysokości | 9 U |
| Wymiary | Szerokość: 600 mm Wysokość: 478 mm Głębokość: 573 mm |

Cechy

| | |
|--|---|
| Głębokość montażowa | 520 mm |
| Wymiary prześwitu | Szerokość prześwitu: 502 mm Wysokość prześwitu: 417 mm |
| Głębokość części odchylanej | 416 mm |
| Głębokość części naściennej | 135 mm |
| Liczba zamknięć | 1 |
| Obciążalność część odchylana (statyczna) | 450 N |
| Obciążalność części naściennej (statyczna) | 150 N |
| Materiały podstawowe | Blacha stalowa |
| Zamknięcie | Wersja z zamknięciem: Uchwyt mini Komfort Wkładka zamka: Wkładka bezpieczeństwa, zamknięcie nr 3524 E |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 54 w połączeniu z zamkniętą płytą kołnierkową na górze i na dole |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 30 kg |
| Masa brutto | 32,6 kg |
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie |
| Numer taryfy celnej | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Opis produktu | AX Obudowa naścienna, 3-częściowa, SxWxG: 600x478x573 mm, 9 U, część naścienna: zamknięta płyta kołnierkowa na górze i na dole, z uchwytem mini Komfort |

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności