


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2262.130**

**Obudowa naścienna AX, 3-  
częściowa**

Stan: 17.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2262.130 - Obudowa naścienna AX, 3-częściowa

Koncepcja dostawy trzyczęściowych obudów ściennych AX redukuje złożoność i zwiększa elastyczność. Dzięki modułowemu systemowi AX/VX obudowy nadają się do różnych zastosowań. Trzyczęściowa konstrukcja obudowy gwarantuje łatwy dostęp.



## Cechy

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nr kat.             | AX 2262.130  |
| Wersja              | Obudowy naścienne IT   |
| Materiał            | Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm<br>Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm   |
| Powierzchnia        | Pokrywane proszkowo  |
| Kolor               | Część naścienna i odchylana: RAL 7035<br>Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek)  |
| Zakres dostawy      | Część naścienna: Płyta kołnierzowa zamknięta, góra i dół<br>Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej, szyny profilowe 19", przednie, montaż na stałe<br>Drzwi ozdobne przeszklone<br>Zamknięcie części środkowej: 3 mm dwupiórkowe<br>Zamknięcie ozdobnych drzwi szklanych: zamek bębnekowy 3524 E<br>Uchwyt Komfort do wkładek zamka i do 2-punktowej blokady |
| Jednostki wysokości | 21 U   |
| Wymiary             | Szerokość: 600 mm<br>Wysokość: 1.012 mm<br>Głębokość: 373 mm   |

# Cechy

|  |   |
|--|---|
| Głębokość montażowa                        | 320 mm  |
| Wymiary prześwitu                          | Szerokość prześwitu: 502 mm<br>Wysokość prześwitu: 951 mm   |
| Głębokość części odchylanej                | 216 mm  |
| Głębokość części naściennej                | 135 mm  |
| Liczba zamknięć                            | 1   |
| Obciążalność część odchylana (statyczna)   | 750 N   |
| Obciążalność części naściennej (statyczna) | 250 N   |
| Materiały podstawowe                       | Blacha stalowa  |
| Zamknięcie                                 | Wersja z zamknięciem: Uchwyt Komfort i 2-punktowa blokada<br>Wkładka zamka: Wkładka bezpieczeństwa, zamknięcie nr 3524 E                        |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529              | IP 54 w połączeniu z zamkniętą płytą kołnierkową na górze i na dole   |
| Opak.                                      | 1 szt.  |
| Waga netto                                 | 43 kg   |
| Masa brutto                                | 44 kg   |
| Uwaga dotycząca klasy PCF                  | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie                        |
| Numer taryfy celnej                        | 94032080  |
| ETIM 9                                     | EC002500  |
| ETIM 8                                     | EC002500  |
| ECLASS 8.0                                 | 27180101  |
| Opis produktu                              | AX Obudowa naścienna, 3, SxWxG: 600x1012x373 mm, 21 U, część naścienna: zamknięta płyta kołnierkowa na górze i na dole, z uchwytem mini Komfort |

# Aprobaty

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności