


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2262.155

Obudowa naścienna AX, 3- częściowa

Stan: 18.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2262.155 - Obudowa naścienna AX, 3-częściowa z filtrem wylotowym Blue e+

Koncepcja dostawy trzyczęściowych obudów ściennych AX redukuje złożoność i zwiększa elastyczność. Dzięki modułowemu systemowi AX/VX obudowy nadają się do różnych zastosowań. Trzyczęściowa konstrukcja obudowy gwarantuje łatwy dostęp.



Cechy

Nr kat.	AX 2262.155
Wersja	Obudowy naścienne IT
Materiał	Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Kolor	Część naścienna i odchylana: RAL 7035 Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek)
Zakres dostawy	Część naścienna: Płyta kołnierзова zamknięta, góra i dół Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej, szyny profilowe 19", przednie, montaż na stałe Drzwi ozdobne przeszklone Zamknięcie ozdobnych drzwi szklanych: zamek bębnowy 3524 E Zamknięcie części środkowej: 3 mm dwupiórkowe 2 filtry wylotowe Blue e+ 3238.300 (dołączone luzem) Uchwyt Komfort do wkładek zamka i do 2-punktowej blokady
Jednostki wysokości	21 U

Cechy

Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 1.012 mm Głębokość: 573 mm
Głębokość montażowa	520 mm
Wymiary prześwitu	Szerokość prześwitu: 502 mm Wysokość prześwitu: 951 mm
Głębokość części odchylanej	416 mm
Głębokość części naściennej	135 mm
Liczba zamknięć	1
Kod IK	IK08
Obciążalność część odchylana (statyczna)	750 N
Obciążalność części naściennej (statyczna)	250 N
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Zamknięcie	Wersja z zamknięciem: Uchwyt Komfort i 2-punktowa blokada Wkładka zamka: Wkładka bezpieczeństwa, zamknięcie nr 3524 E
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 54 w połączeniu z zamkniętą płytą kołnierkową na górze i na dole
Numer taryfy celnej	94032080
Opis produktu	AX Obudowa naścienna, 3, SxWxG: 600x1012x573 mm, 21 U, część naścienna: zamknięta płyta kołnierkowa na górze i na dole, z uchwytem mini Komfort

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności