

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2309.000

Zatrząsk montażowy

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2309.000 - Zatrzask montażowy do szyn nośnych

Do szybkiego i bezpiecznego mocowania kanałów kablowych, płyt montażowych, szyn profilowych na szynie nośnej 35/7,5 i 35/15 według PN-EN 60 715.

Cechy

Nr kat.	SZ 2309.000
Opis produktu	Do szybkiego i bezpiecznego mocowania kanałów kablowych, płyt montażowych, szyn profilowych na szynie nośnej 35/7,5 i 35/15 według PN-EN 60 715.
Korzyści	Zamontować uprzednio zatrzask na wbudowywanej części, a następnie zatrzasnąć na szynie nośnej
Materiał	Blacha sprężysta
Opak.	30 szt.
Waga netto	0,18 kg
Masa brutto	0,196 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis produktu	Zatrzask montażowy SZ, do szyny nośnej