


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2371.001

Element światła błyskawicznego

Stan: 23.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2371.001 - Element światła błyskowego do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych

Z emisją sygnału 360° dzięki zastosowaniu ulepszonej techniki pryzmowej.

Cechy

Nr kat.	SG 2371.001
Wersja	Element światła błyskowego
Korzyści	Prosty montaż i kontaktowanie przez połączenie bagnetowe. Z emisją sygnału 360° dzięki zastosowaniu ulepszonej techniki pryzmowej Konfiguracja maksymalnie pięciu elementów, przy jednakowym napięciu. Dostępne elementy o zróżnicowanej kolorystyce oraz napięciach.
Sposób działania	Możliwy jest modułowy montaż w połączeniu z elementami przyłączeniowymi, optycznymi, akustycznymi i tabliczką opisową
Materiał	Korpus z poliamidu Klosz: przezroczysty poliwęglan
Kolor	Czerwony
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 65, przy zamontowaniu na górze pokrywki zamykającej lub elementu akustycznego
Napięcie znamionowe robocze	24 V (DC)
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,081 kg
Masa brutto	0,085 kg
Numer taryfy celnej	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Opis produktu	Element światła błyskowego LED SG, czerwony

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności