


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.100

LED kompakt kolumny sygnalizacyjnej

Stan: 01.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.100 - LED kompakt kolumny sygnalizacyjnej

Wyjątkowo wysoka żywotność lamp LED, niskie koszty montażu i magazynowania.

Cechy

| | |
|----------------------------------|---|
| Nr kat. | SG 2372.100 |
| Wersja | 3-stopniowa, czerwona, żółta, zielona |
| Opis produktu | Kąt rozproszenia: 3 x 120° Światło ciągłe. Funkcja pulsowania sterowana poprzez PLC |
| Korzyści | Rozwiązanie całościowe gotowe do instalacji Niewielka wysokość montażu Wysoka żywotność LED Minimalny montaż oraz koszty składowania |
| Wprowadzanie kabli | Min. średnica kabla: 3 mm Max. średnica kabla: 6,5 mm |
| Średnica | 72 mm |
| Rodzaj przyłącza (elektrycznego) | Zaciski przykręcane |
| Elementy oświetleniowe | LED |
| Znamionowe napięcie izolacji | < 60 V DC |
| Wymiary | Wysokość: 177 mm |
| Zakres temperatury pracy | -20 °C...70 °C |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 65 |
| Napięcie znamionowe robocze | 24 V 24 V (DC) |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 0,339 kg |
| Masa brutto | 0,34 kg |
| Numer taryfy celnej | 85318070 |
| ECLASS 8.0 | 27371230 |

Cechy

Opis produktu

SG Kolumna sygnalizacyjna, LED-Kompakt 24 V AC/DC, 3-stopniowa, zielona/żółta/zielona

Aprobaty

Aprobaty

UR

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK