



SG 2372.102 - Kolumna sygnalizacyjna 3-stopniowa LED

Do natychmiastowego rozpoznawania awarii oraz stanów roboczych maszyn i automatycznych procesów Rittal oferuje uniwersalny program kolumn sygnalizacyjnych do wszelkich zastosowań. Jeżeli do informowania wystarczą trzy standardowe kolory, to idealny jest już gotowy do podłączenia system 3-stopniowej sygnalizacji LED.

Cechy

Nr kat.	SG 2372.102
Wersja	do montażu ściennego/podłogowego
Korzyści	Rozwiązanie całościowe gotowe do instalacji Wyjątkowo wysoka żywotność oświetlenia LED (maks. 100 000 h – nie wymaga konserwacji) Minimalny montaż oraz koszty składowania
Dane techniczne	3-stopniowa, czerwona, żółta, zielona Kąt świecenia: 3 x 120°
Wprowadzanie kabli	Min. średnica kabla: 3 mm Max. średnica kabla: 6,5 mm
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Zaciski sprężynowe
Elementy oświetleniowe	LED
Wymiary	Wysokość: 211,5 mm
Zakres temperatury pracy	-20 °C...50 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 65
Napięcie znamionowe robocze	24 V
Gwint	M12 x 1,5
Wskazówka	Kolumna sygnalizacyjna składa się z artykułów 2372001, 2372021, 2372011 i 2368002
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,25 kg
Masa brutto	0,309 kg

Cechy

Numer taryfy celnej	85318070
ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230
Opis produktu	Kolumna sygnalizacyjna SG, 3-stopniowa LED do montażu na ścianie lub podłodze

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
----------	--------------------