

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2374.060

Żarówki

Stan: 25.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2374.060 - Żarówki dla elementów światła ciągłego

Z oprawką BA 15d.

Cechy

Nr kat.	SG 2374.060
Opis produktu	z oprawką BA 15d
Korzyści	Prosty montaż i kontaktowanie przez połączenie bagnetowe.
Sposób działania	Możliwy jest modułowy montaż w połączeniu z elementami przyłączeniowymi, optycznymi, akustycznymi, żarówkami i tabliczką opisową
Pobór mocy (ok.)	5 W
Nominalna odporność na napięcie uderowe między fazą a fazą	28 V AC
Znamionowe napięcie izolacji	2000 V AC
Napięcie znamionowe robocze	24 V
Opak.	3 szt.
Waga netto	0.024
Masa brutto	0.026
Numer taryfy celnej	85392198
EAN	4028177219885
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220