

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2374.070**

**Żarówki**

Stan: 04.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2374.070 - Żarówki dla elementów światła ciągłego

Z oprawką BA 15d.

## Cechy

Nr kat.	SG 2374.070
Opis produktu	z oprawką BA 15d
Korzyści	Prosty montaż i kontaktowanie przez połączenie bagnetowe.
Sposób działania	Możliwy jest modułowy montaż w połączeniu z elementami przyłączeniowymi, optycznymi, akustycznymi, żarówkami i tabliczką opisową
Pobór mocy (ok.)	5 W
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą	286 V AC
Znamionowe napięcie izolacji	2000 V AC
Napięcie znamionowe robocze	260 V
Opak.	3 szt.
Waga netto	0,021 kg
Masa brutto	0,024 kg
Numer taryfy celnej	85392192
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Opis produktu	SG Żarówka dla elementów światła ciągłego, 230 V, 5W