

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 2383.210

Szyna do zabudowy wewnętrznej

Stan: 21.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 2383.210 - Szyna do zabudowy wewnętrznej do AE/ WM

Do montażu w obudowie, bez obróbki mechanicznej. Montaż jest możliwy na powierzchniach bocznych, podłogi i dachowych.



Cechy

Nr kat.	AE 2383.210
Opis produktu	Do montażu w obudowie, bez obróbki mechanicznej. Montaż jest możliwy po bokach, w podłodze i powierzchniach dachowych. Zmiennie z 2 szeregami otworów systemowych tworzy dodatkową powierzchnię montażową dla np.: szyn systemowych chassis TS, oświetlenia szaf sterowniczych, czujników położenia drzwi, blokady drzwi, uchwytów węża kablowego
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Wskazówka	Dalsze możliwości dobudowy: Płytki montażowe, zaczepiane, TS 8612.400 Płytki montażowe, przykręcane, duże TS 8612.410 Płytki montażowe, przykręcane, małe, PS 4532.000 Kątownik montażowy, PS 4597.000
Pasujący do	Typ obudowy: AE Głębokość: = 210 mm
Opak.	4 szt.
Waga netto	0,6 kg
Masa brutto	0,7 kg

Cechy

Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis produktu	Szyna do zabudowy wewnętrznej do AE, do gł.: 210 mm