

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.850

Szyna

Stan: 06.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.850 - Szyna do wieszaka ekranowego EMC i zabezpieczenia przed naciągnięciem

Szyna zespolona do zabezpieczenia przed naciągnięciem i EMC prowadzonych kabli.



Cechy

Nr kat.	SZ 2388.850
Wersja	Szyna profilowa C do mocowania opasek kablowych Wycięcia młoteczkowe w siatce 40 mm do mocowania kabli przy pomocy łączników
Opis produktu	Szyna zespolona do zabezpieczenia przed naciągnięciem i EMC prowadzonych kabli.
Korzyści	Dodatkowy zestaw za pośrednictwem dostępnych otworów (\varnothing 9 mm) po lewej i prawej stronie szyny Przygotowana do beznarzędziowego montażu wieszaków EMC
Materiał	Aluminiowy profil wytłaczany
Powierzchnia	Pasywowana bezchromowo
Zakres dostawy	1 szyna 2 uchwyty mocujące Wraz z zestawem montażowym
Długość	753 mm
Możliwości montażu	na pionowym/poziomym profilu szafy montaż na płycie montażowej, również bez strzemiączka
Pasujący do	Typ obudowy: VX TS Szerokość: = 800 mm
Opak.	1 szt.

Cechy

Waga netto	0,63 kg
Masa brutto	0,68 kg
Numer taryfy celnej	76042990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis produktu	Szyna SZ, do wieszaka ekranowego EMC i zabezpieczenia przed naciągnięciem, do szer.: 800 mm