

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2393.300

Szyna do zabudowy wnętrza AX

Stan: 07.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2393.300 - Szyna do zabudowy wnętrza AX

Do montażu w obudowie, bez obróbki mechanicznej. Montaż jest możliwy na bokach, podłodze i na powierzchni dachu w punktowych przetłoczeniach obudowy z obciążeniem do 25 N.

Cechy

Nr kat.	AX 2393.300
Opis produktu	Do montażu w obudowie, bez obróbki mechanicznej. Montaż jest możliwy na bokach, podłodze i na powierzchni dachu w punktowych przetłoczeniach obudowy z obciążeniem do 25 N. Zmiennie z 2 szeregami otworów systemowych tworzy dodatkową powierzchnię montażową dla np.: szyn systemowych chassis 14 x 39 mm, oświetlenia szaf sterowniczych, czujników położenia drzwi, blokady drzwi, uchwytów węża kablowego.
Korzyści	Tylko jedna śruba do przymocowania szyny w obudowie Wraz adapterem do wyłącznika drzwiowego Kompatybilność z akcesoriami systemowymi VX25 Klasa ochrony obudowy pozostaje zachowana (niepotrzebna obróbka mechaniczna) Automatyczne wyrównanie potencjału Możliwy dodatkowy montaż także w przypadku zainstalowanej płyty montażowej. Możliwy montaż przez płyty kołnierzowe
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Wskazówki dotyczące montażu	Do montażu lampy systemowej LED tylko w połączeniu z kątownikiem montażowym do zabudowy wewnętrznej
Pasujący do	Typ obudowy: AX Głębokość: = 300 mm
Opak.	4 szt.
Waga netto	0,78 kg
Masa brutto	0,792 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ECLASS 8.0	27189234

Cechy

Opis produktu

AX Szyna do zabudowy wewnętrznej, do głębokości: 300 mm