

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2400.300

Przepust wtykowy, mały

Stan: 06.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2400.300 - Przepust wtykowy, mały

Do wstępnie konfekcjonowanych kabli z wtyczką Zastosowanie dla grubości materiału do 4 mm. Opaski kablowe gwarantują zabezpieczenie naciągu konfekcjonowanych kabli.

Cechy

Nr kat.	SZ 2400.300
Opis produktu	Do wstępnie konfekcjonowanych kabli z wtyczką. Zastosowanie dla grubości materiału do 4 mm. Opaski kablowe gwarantują zabezpieczenie naciągu konfekcjonowanych kabli.
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wprowadzanie kabli	Liczba wprowadzeń kabli: 2 Min. średnica kabla: 6 mm Max. średnica kabla: 8 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 65 przy fachowym montażu
Do kabli Ø	6 - 8 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,055 kg
Masa brutto	0,063 kg
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216
Opis produktu	Przepust wtykowy SZ, mały, do 2 kabli Ø 6-8 mm