

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2400.300

Przepust wtykowy, mały

Stan: 08.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2400.300 - Przepust wtykowy, mały

Do wstępnie konfekcjonowanych kabli z wtyczką Zastosowanie dla grubości materiału do 4 mm. Opaski kablowe gwarantują zabezpieczenie naciągu konfekcjonowanych kabli.

Cechy

| | |
|--------------------------------|---|
| Nr kat. | SZ 2400.300 |
| Opis produktu | Do wstępnie konfekcjonowanych kabli z wtyczką. Zastosowanie dla grubości materiału do 4 mm. Opaski kablowe gwarantują zabezpieczenie naciągu konfekcjonowanych kabli. |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | RAL 9005 |
| Zakres dostawy | Wraz z zestawem montażowym |
| Wprowadzanie kabli | Liczba wprowadzeń kabli: 2 Min. średnica kabla: 6 mm Max. średnica kabla: 8 mm |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 65 przy fachowym montażu |
| Do kabli Ø | 6 - 8 mm |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 0,055 kg |
| Masa brutto | 0,063 kg |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000879 |
| ETIM 8 | EC000879 |
| ECLASS 8.0 | 27069216 |
| Opis produktu | Przepust wtykowy SZ, mały, do 2 kabli Ø 6-8 mm |