


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.000

Dławiki kablowe HD

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.000 - Dławiki kablowe HD

Dławik kablowy HD IP 68 (5 bar, 30 min)



Cechy

| | |
|--------------------------|--|
| Nr kat. | HD 2410.000 |
| Wersja | Standard |
| Korzyści | Skuteczne zapobieganie gromadzeniu się szkodliwych mikroorganizmów poprzez gładką i zamkniętą do zewnątrz powierzchnię. Łatwiejsze i szybsze czyszczenie w porównaniu z tradycyjnymi dławikami. |
| Zastosowania | Produkcja i pakowanie artykułów spożywczych Przemysł farmaceutyczny Biotechnologia Przemysł chemiczny |
| Materiał | Nakrętka: stal nierdzewna 1.4305 (AISI 303) Uszczelka: zgodność z FDA 21 CFR 177.2600 |
| Wymiary | Gwint: M12 x 1,5 |
| Do kabli Ø | 3 - 6,5 mm |
| Zakres temperatury pracy | -20 °C...100 °C |

Cechy

| | |
|--------------------------------|--|
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min) |
| Opak. | 5 szt. |
| Waga netto | 0,115 kg |
| Masa brutto | 0,123 kg |
| Numer taryfy celnej | 73181900 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Opis produktu | HD Dławik kablowy, stal nierdzewna 1.4305, rozmiar: M12x1,5, Dla Ø kabla 3-6,5 mm, wersja Standard |

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja producent