

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2465.000**

**Wkładka zamka**

Stan: 02.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2465.000 - Wkładka zamka

Alternatywne wkładki zamków, np. trójkątne, czworokątne, na śrubokręt, Daimler, Fiat, dwupiórkowe.

## Cechy

Nr kat.	SZ 2465.000
Wersja	A
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Długość	27 mm
Montaż w systemie uchwytów	Uchwyt Komfort AX Uchwyt mini Komfort AX Uchwyt Ergoform-S Standard Standardowy uchwyt Ergoform-S do szaf sterowniczych z tworzywa sztucznego KS
Zamknięcie	Wkładka zamka: Wkładka Daimler
Pasuje do typu obudowy	KX E-Box AX AX IT Obudowy obsługi AX AX tworzywo sztuczne EB BG AE TE TP Część środkowa i górna TP Części dolne Pulpit stojący TP Pokrywa pulpitu Pulpit stojący TP Drzwi pulpitu TP Pulpit uniwersalny Pulpit stojący CX Górna część pulpitu CX Część środkowa pulpitu CX Część dolna pulpitu CX
Opak.	1 szt.

# Cechy

Waga netto	0,018 kg
Masa brutto	0,019 kg
Numer taryfy celnej	83016000
ETIM 9	EC000743
ETIM 8	EC000743
ECLASS 8.0	27409218
Opis produktu	SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, wkładka Daimler, dł.: 27 mm