

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.600 Pokrywa złącz

Stan: 09.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.600 - Pokrywa złącz do wyłączników ochronnych FI

Zgodnie z normą EN 60 204-1 wszystkie obwody elektryczne o prądzie znamionowym ≤ 20 A, które zasilają gniazdka w lub na szafach sterowniczych maszyn, muszą być wyposażone w urządzenie zabezpieczające przed prądem uszkodzeniowym o znamionowym prądzie różnicowym ≤ 30 mA. Przygotowany do montażu dostępnych, 2-biegunowych wyłączników ochronnych FI/LS.

Cechy

Nr kat.	SZ 2482.600
Wersja	Zaciski sprężynowe maks. 2 x 2,5 mm ² , podłączenie z tyłu
Opis produktu	Zgodnie z normą EN 60 204-1 wszystkie obwody elektryczne o prądzie znamionowym ≤ 20 A, które zasilają gniazdka w lub na szafach sterowniczych maszyn, muszą być wyposażone w urządzenie zabezpieczające przed prądem uszkodzeniowym o znamionowym prądzie różnicowym ≤ 30 mA. Przygotowany do montażu dostępnych, 2-biegunowych wyłączników ochronnych FI/LS.
Korzyści	Zabezpieczenie przed prądami uszkodzeniowymi i przeciążeniem Zabezpieczenie znormalizowane wg EN 60 204 Wyłącznik FI można zresetować bez otwierania szafy sterowniczej Mechanizm sprężynowy podnosi niezamkniętą pokrywę o 30° do góry. Dzięki temu nie zapomina się o zamknięciu pokrywy.
Zastosowania	Jako złącze do programowania sterowników Jako dostęp do sieci podczas prac konserwacyjnych Do czasowego podłączania dodatkowych urządzeń Do szybkiego przyłączania do istniejących struktur sieciowych Do programowania i serwisowania zintegrowanych komponentów
Sposób działania	Zamknięcie gwarantuje bezpieczne uszczelnienie. W razie konieczności można je zablokować.
Materiał	Rama montażowa: tworzywo sztuczne PBT Kłapa z tworzywa sztucznego: poliwęglan (półprzezroczysty)

Cechy

Zakres dostawy	Pokrywa złącz, kompletna, składająca się z ramki z tworzywa sztucznego, gniazdka (VDE), złącza RJ 45 (gniazdo/gniazdo, Cat 5e) i wycięcia pod wyłącznik ochronny FI Wytłoczenie pod USB A (gniazdko/gniazdko) 3 mm dwupiórkowa z wtykaną gałką obrotową
Wycięcie montażowe	Szerokość wycięcia: 117 mm Wysokość wycięcia: 91 mm
Wskazówka	Pokrywa złącz może być używana tylko z zamontowanym wyłącznikiem ochronnym FI
Wymiary	Szerokość: 131 mm Wysokość: 127 mm
Napięcie znamionowe robocze	250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy 230 V, 50 Hz	10 - 16 A
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 65
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,56 kg
Masa brutto	0,569 kg
Numer taryfy celnej	85366990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis produktu	SZ Pokrywa złącz, komplet, Rama montażowa i wkłady gniazd, z klapą z tworzywa sztucznego, półprzezroczysta, RJ45, Moduł gniazd Niemcy, wycięcie do zastosowania wyłączników ochronnych FI

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---