



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2500.520**

**Przewód przyłączeniowy**

Stan: 05.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.520 - Przewód przyłączeniowy

Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.

## Cechy

Nr kat.	SZ 2500.520
Wersja	Zasilanie, 2-bieg. (z gniazdkiem, bez wtyku)
Opis produktu	Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.
Kolor	Pomarańczowy
Długość	3000 mm
Normy	Przewody zasilania: AVLV2 Złącze wtykowe zasilania sieciowego: ECBT2
Wymiary	Długość: 3.000 mm
Napięcie znamionowe robocze	100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,26 kg
Masa brutto	0,267 kg
Numer taryfy celnej	85444290
ETIM 9	EC002567
ETIM 8	EC000458
ECLASS 8.0	27060402
Opis produktu	SZ Kabel przyłączeniowy, do zasilania, 2-bieg., 100-240 V, dł.: 3000 mm, UL

## Aprobaty

Aprobaty	UR + C-UR (recognized)
Wyjaśnienia	Deklaracja producent