


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.550

Przewód przyłączeniowy

Stan: 16.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.550 - Przewód przyłączeniowy

Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.

Cechy

| | |
|-----------------------------|--|
| Nr kat. | SZ 2500.550 |
| Wersja | Okablowanie w szeregu, 2-bieg. (z gniazdkiem i wtykiem) |
| Opis produktu | Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED. |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Długość | 1000 mm |
| Normy | Przewody zasilania: AVLV2 Złącze wtykowe zasilania sieciowego: ECBT2 |
| Wymiary | Długość: 1.000 mm |
| Napięcie znamionowe robocze | 100 V - 240 V, 1~, 60 Hz |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 0,11 kg |
| Masa brutto | 0,12 kg |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ETIM 9 | EC002567 |
| ETIM 8 | EC000458 |
| ECLASS 8.0 | 27060402 |
| Opis produktu | SZ Kabel przyłączeniowy, do przewodu połączeń pośrednich, 2-bieg., 100-240 V, dł.: 1000 mm, UL |

Aprobaty

| | |
|-------------|------------------------|
| Aprobaty | UR + C-UR (recognized) |
| Wyjaśnienia | Deklaracja producent |