


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2506.120 Gniazdo

Stan: 04.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2506.120 - Gniazdo

Do montażu na szynach nośnych TS 35/7,5 i TS 35/15 wg EN 60 715, zaciski śrubowe po jednej stronie.

Cechy

Nr kat.	SZ 2506.120
Opis produktu	Do montażu na szynie nośnej TS 35/7,5 i TS 35/15 według PN-EN 60 715. Zaciski przykręcane równomiernie z jednej strony. Szerokość obudowy 45 mm.
Materiał	Poliamid
Kolor	szary
Napięcie znamionowe	250 V AC
Prąd znamionowy (maks.)	16 A
Gniazda wtykowe	D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Opak.	2 szt.
Waga netto	0,15 kg
Masa brutto	0,166 kg
Numer taryfy celnej	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Opis produktu	SZ Gniazdko do mocowania na szynach nośnych, Punkt uziemiający, CEE 7/4

Aprobaty

Aprobaty	VDE
----------	-----

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności