

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2534.500

Wkładka półcylindryczna

Stan: 15.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2534.500 - Wkładka półcylindryczna do AE

Do dodatkowej zabudowy we wszystkich jednodrzwiowych obudowach AE z zamkiem dźwigienkowym.

Cechy

Nr kat.	SZ 2534.500
Opis produktu	Do dodatkowej zabudowy we wszystkich jednodrzwiowych szafach z zamkiem dźwigienkowym. Płyta zakrywająca jest blokowana przez półcylinder profilowany o łącznej długości 40 mm lub 45 mm (według DIN 18 252). Dodatkowe pokrycie chroni cylinder przed zabrudzeniem. Klasa ochrony szafy nie ulega redukcji. Dostawa bez półcylindra profilowanego.
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Kolor	niklowany (matowo)
Wskazówka	Nie przy obudowach ze stali nierdzewnej 1.4404 (AISI 316L) i stosowaniu zamka dźwigienkowego SZ 2304.000.
Pasuje do nr kat.	9785040 9785042
Pasuje do typu obudowy	AE stal nierdzewna z zamkiem dźwigienkowym Basis AE z zamkiem dźwigienkowym ze stali nierdzewnej
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,23 kg
Masa brutto	0,257 kg
Numer taryfy celnej	83016000
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Opis produktu	SZ Wkładka półcylindryczna, do kompaktowej obudowy AE, niklowana matowo