


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2537.300

## Uchwyt mini Komfort AX

Stan: 28.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2537.300 - Uchwyt mini Komfort AX

Odryglowany uchwyt należy obrócić w celu otwarcia zamka.

## Cechy

Nr kat.	AX 2537.300
Wersja	do wkładek zamka i wkładek półcylindrycznych
Opis produktu	Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go obrócić w celu otwarcia zamka. Przygotowany do montażu profilowanej wkładki półcylindrycznej i wkładek zamka (według DIN 18 252) Wersja ASSA i KESO/KABA przygotowana do profilowanej wkładki półcylindrycznej.
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy Tworzywo sztuczne
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Kolor	RAL 7035
Zamknięcie	Wersja z zamknięciem: Przygotowany do wbudowania wkładek zamków w wersji A, półcylindrów profilowanych o łącznej długości, 40 lub 45 mm (według DIN 18 252) lub wkładek bezpieczeństwa oraz z przyciskiem o długości 40 mm
Pasuje do typu obudowy	AX z zamkiem dźwigienkowym z blachy stalowej AX IT z zamkiem dźwigienkowym KX E-Box Drzwi dzielone VX Pulpit stojący CX Górna część pulpitu CX Część środkowa pulpitu CX
Type rating według UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,32 kg

## Cechy

---

Masa brutto	0,324 kg
Numer taryfy celnej	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266
Opis produktu	AX Uchwyt mini Komfort, do AX i KX z zamkiem dźwigienkowym, do kłódek i wkładek zamka, lub wkładek półcylindrycznych

## Aprobaty

---

Aprobaty	DNV UL + C-UL - FTTA
----------	-------------------------