


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010

Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli

Stan: 07.06.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2560.010 - Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli z wytłoczeniem metrycznym

Z wstępnie wytłoczonymi otworami dla dławików kablowych.

Cechy

Nr kat.	SZ 2560.010
Opis produktu	Z wytłaczanymi wstępnie otworami do dławików kablowych. Należy stosować uszczelnienie do standardowych płyt kołnierzowych.
Kolor	RAL 7035
Wskazówka	Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
Liczba wycisków metrycznych	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Wymiary	Szerokość: 160 mm Głębokość: 70 mm
Pasujący do	Typ obudowy: AE
Płyta kołnierzowa	Wielkość: 1
Zakres temperatury pracy	-40 °C...70 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55 przy fachowym montażu
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
Opak.	10 szt.
Waga netto	0.51
Masa brutto	0.605

Cechy

Numer taryfy celnej	39269097
EAN	4028177550254
E-Number Sweden	E3404761
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421