


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2563.100**

**Płyta kołnierzowa metalowa**

Stan: 15.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2563.100 - Płyta kołnierзова metalowa z wytłoczeniem metrycznym

Otwory dla dławików kablowych wystarczy przebić za pomocą śrubokręta, stopień ochrony IP 66 przy montażu w zwykłej pozycji, na dole.

## Cechy

Nr kat.	SZ 2563.100
Opis produktu	Otwory do dławików kablowych wykonać używając śrubokręta.
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035
Wskazówka	Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierзовych można znaleźć w poszczególnych obudowach
Liczba wycisków metrycznych	1 x M12 12 x M20 11 x M25 8 x M32 4 x M40
Wymiary	Szerokość: 534 mm Głębokość: 149 mm
Pasujący do	Typ obudowy: AE
Płyta kołnierзова	Wielkość: 5
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66 przy montażu w zwykłej pozycji, na dole
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,96 kg
Masa brutto	1,004 kg
Numer taryfy celnej	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Cechy

---

Opis produktu

SZ Metalowa płyta kołnierzowa z wytłoczeniem metrycznym, SxG:  
534x149 mm, rozmiar: 5