

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.050

Linki uziemienia

Stan: 30.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.050 - Linki uziemienia

Do tworzenia bezpiecznego połączenia uziemiającego z odpowiednim zestykiem: z pierścieniowymi końcówkami kablowymi M6 i M8 pasującymi do śrub uziemiających, o zoptymalizowanej długości, gotowe do montażu.



Cechy

Nr kat.	SZ 2565.050
Opis produktu	Do rozbudowy bezpiecznych połączeń uziemiających o łatwym zestyku.
Korzyści	Z pierścieniowymi końcówkami kablowymi M6 i M8 pasującymi do śrub uziemienia O zoptymalizowanej długości i gotowe do montażu
Przekrój	10 mm ²
Przyłącze	M6 – M6
Możliwości montażu	Możliwości podłączenia KX: drzwi/pokrywa M6, obudowa M6, płyta montażowa M6
Wskazówka	Prosimy przestrzegać instrukcji montażu lub broszury o przewodach ochronnych danego systemu szaf lub obudów.
Wymiary	Długość: 350 mm
Opak.	5 szt.
Waga netto	0,2 kg
Masa brutto	0,207 kg
Numer taryfy celnej	85444290
ETIM 9	EC002809

Cechy

ETIM 8	EC002809
ECLASS 8.0	27062302
Opis produktu	SZ Linka uziemienia, Przyłącze: M6-M6, do przekroju 10 mm ² , dł.: 350 mm
