

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2568.500

Linki uziemienia

Stan: 09.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2568.500 - Linki uziemienia

Do tworzenia bezpiecznego połączenia uziemiającego z odpowiednim zestykiem: z pierścieniowymi końcówkami kablowymi M6 i M8 pasującymi do śrub uziemiających, o zoptymalizowanej długości, gotowe do montażu.



Cechy

Nr kat.	SZ 2568.500
Opis produktu	Do rozbudowy bezpiecznych połączeń uziemiających o łatwym zestyku.
Korzyści	Z pierścieniowymi końcówkami kablowymi M6 i M8 pasującymi do śrub uziemienia O zoptymalizowanej długości i gotowe do montażu
Przekrój	16 mm ²
Przyłącze	M8 – M8
Możliwości montażu	Możliwości podłączenia AX: drzwi/pokrywa M8, obudowa M8, płyta montażowa M8 Możliwości podłączenia VX: drzwi/pokrywa M8, obudowa M8, płyta montażowa M8, ściana boczna M8, płyta podłogowa M8
Wskazówka	Prosimy przestrzegać instrukcji montażu lub broszury o przewodach ochronnych danego systemu szaf lub obudów.
Wymiary	Długość: 600 mm
Opak.	5 szt.
Waga netto	0,515 kg
Masa brutto	0,518 kg

Cechy

Numer taryfy celnej	85444290
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Opis produktu	SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 16 mm ² , dług.: 600 mm