

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2583.100

Rama uszczelniająca, modułowa

Stan: 07.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2583.100 - Rama uszczelniająca, modułowa

Do uniwersalnego stosowania na wszystkich płaszczyznach, do wprowadzania konfekcjonowanych kabli i przewodów z wtyczkami. Możliwość zabudowy na 16- i 24-biegunowych otworach wtykowych.

Cechy

Nr kat.	AX 2583.100
Wersja	Do 10 wkładów uszczelniających, małych
Opis produktu	Do uniwersalnego stosowania na wszystkich płaszczyznach, do wprowadzania konfekcjonowanych kabli i przewodów z wtyczkami. Możliwość zabudowy na 16- i 24-biegunowych otworach wtykowych.
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny
Zakres dostawy	Rama uszczelniająca Rama zamykająca
Wymagane wycięcie	113,5 x 46 mm (24-bieg.)
Wymiary	Szerokość: 153,08 mm Głębokość: 70,08 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 66
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,13 kg
Masa brutto	0,148 kg
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Cechy

Opis produktu

SZ Rama uszczelniająca, modułowa, do 10 wkładów uszczelniających małych lub, do wycięć połączeń wtykowych (24-bieg.)

Aprobaty

Aprobaty

UR + C-UR (recognized)