

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2695.500

Pulpity uniwersalne TP

Stan: 02.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2695.500 - Pulpity uniwersalne TP

Pulpity uniwersalne TP, duża stabilność i stopień ochrony IP 55 dzięki korpusowi wykonanemu prawie z jednej części. Elastyczny układ konstrukcji przedniej, do wyboru z szufladami lub z występem pulpitu. Łatwa dostępność dzięki oddzielnym drzwiom. Wymienna wkładka zamka

Cechy

Nr kat.	TP 2695.500
Wersja	Z wysokimi drzwiami przednimi
Zmiana produktu	Pulpit uniwersalny otrzymuje nową płytę montażową systemu szaf szeregowych VX25.
Materiał	Obudowa, płyty podłogi: Blacha stalowa 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia	Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Obudowa z drzwiami Płyta montażowa Blachy podłogowe
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 1.300 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)	499 mm x 1.196 mm
Głębokość na górze	417,5 mm
Głębokość na dole	500 mm
Kod IK	IK08
Wskazówka	Do pulpitu uniwersalnego z niskimi drzwiami przednimi: do utrzymania klasy ochrony należy zamontować występ pulpitu.
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55

Cechy

Protection category NEMA	NEMA 12
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 1.300 mm Głębokość na górze: 417,5 mm Głębokość na dole: 500 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	74,1 kg
Masa brutto	78 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Opis produktu	TP Pulpit uniwersalny, SxWxG: 600x1300x500 mm, blacha stalowa, Z wysokimi drzwiami przednimi

Aprobaty

Aprobaty	TÜV UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK