


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2731.010

Okno wzornikowe

Stan: 07.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2731.010 - Okno wziernikowe do AX

Do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich.



Cechy

| | |
|-------------------------------|---|
| Nr kat. | FT 2731.010 |
| Wersja | Profil 30 |
| Opis produktu | Do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich. |
| Materiał | Ramy: aluminium, naturalnie anodowane Szyba szklana: szkło akrylowe |
| Zakres dostawy | Łącznie z uchwytem z bezpiecznym zamknięciem nr 3524 E |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 54 |
| Pasuje do nr kat. | 1010.000 1054.000 1060.000 1360.000 |
| Pasujący do | Typ obudowy: AX Szerokość: = 600 mm Wysokość: = 600 mm |
| Wymiary | Szerokość: 597 mm Wysokość: 597 mm Głębokość: 36 mm |

Cechy

| | |
|--|--|
| Widoczna powierzchnia | Szerokość okna obserwacyjnego: 537 mm Wysokość okna obserwacyjnego: 537 mm |
| Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.) | 32 mm |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 3,236 kg |
| Masa brutto | 3,48 kg |
| Numer taryfy celnej | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Opis produktu | FT Okno obserwacyjne, SxWxG: 597x597x36 mm, do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich |