

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.500 Okno systemowe

Stan: 03.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.500 - Okno systemowe do VX, TS, VX SE

Do osłony elementów wskazujących i obsługi lub wycięć i ochrony przed zabrudzeniami i płynami oraz nieupoważnionym dostępem.



Cechy

| | |
|------------------|--|
| Nr kat. | FT 2735.500 |
| Wersja | Profil 30 |
| Opis produktu | Do osłony elementów wskazujących i obsługi lub wycięć i ochrony przed zabrudzeniami i płynami oraz nieupoważnionym dostępem. |
| Materiał | Profil aluminiowy wyciągany z narożnikami cynkowymi odlewany ciśnieniowo i pojedynczymi szybami z bezpiecznego szkła. |
| Powierzchnia | Rama podstawowa: pokrywana proszkowo RAL 7035 Profil zawiasu i zamka: naturalnie anodowane |
| Value base frame | Ze szkła bezpiecznego jednowarstwowego: wysoka odporność na rozpuszczalniki i zadrapania, antystatyczne, przy stłuczeniu małe zagrożenie powstania skaleczeń. Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A i/lub na system zamykania Ergoform-S (z wyjątkiem H=270 mm) Zawias z kątem otwarcia 180°, łatwo zawieszany. |

Cechy

| | |
|--|---|
| Value base frame | Łatwo przykręcana do drzwi dzięki dopasowanym wymiarom (rama rurowa drzwi może być używana jako szablon do nawierceń). Łatwa regulacja w wysokości. Stabilizuje wykrój drzwi. Zakrywa krawędź cięcia. Dzięki osłonie przeciwdeszczowej na uszczelnieniu nie osiada brud, szyba jest zabezpieczona przed wyważeniem, podczas otwierania nie opada za okno brud ani żadna ciecz. Profil ramy w wysokości 30 mm lub 60 mm |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 54 |
| Wskazówka | Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A i/lub na system zamykania Ergoform-S (z wyjątkiem H=270 mm) Nie nadaje się do instalacji na zewnątrz |
| Pasujący do | Typ obudowy: VX TS VX SE Szerokość: = 600 mm |
| Wymiary | Szerokość: 500 mm Wysokość: 270 mm Głębokość: 47 mm |
| Widoczna powierzchnia | Szerokość okna obserwacyjnego: 363 mm Wysokość okna obserwacyjnego: 198 mm |
| Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.) | 33 mm |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 3,016 kg |
| Masa brutto | 3,22 kg |
| Numer taryfy celnej | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |
| Opis produktu | FT Okno systemowe, do VX, TS, VX SE, profil 30, SxWxG: 500x270x47 mm, do szer.: 600 mm |

Aprobaty

Certyfikaty

Klasa ochrony