

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.590 Okno systemowe

Stan: 11.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.590 - Okno systemowe do VX, TS, VX SE

Do osłony elementów wskazujących i obsługi lub wycięć i ochrony przed zabrudzeniami i płynami oraz nieupoważnionym dostępem.



Cechy

Nr kat.	FT 2735.590
Wersja	Profil 30
Opis produktu	Do osłony elementów wskazujących i obsługi lub wycięć i ochrony przed zabrudzeniami i płynami oraz nieupoważnionym dostępem.
Materiał	Profil aluminiowy wyciągany z narożnikami cynkowymi odlewany ciśnieniowo i pojedynczymi szybami z bezpiecznego szkła.
Powierzchnia	Rama podstawowa: pokrywana proszkowo RAL 7035 Profil zawiasu i zamka: naturalnie anodowane
Value base frame	Ze szkła bezpiecznego jednowarstwowego: wysoka odporność na rozpuszczalniki i zadrapania, antystatyczne, przy stłuczeniu małe zagrożenie powstania skaleczeń. Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A i/lub na system zamykania Ergoform-S (z wyjątkiem H=270 mm) Zawias z kątem otwarcia 180°, łatwo zawieszany.

Cechy

Value base frame	Łatwo przykręcana do drzwi dzięki dopasowanym wymiarom (rama rurowa drzwi może być używana jako szablon do nawierceń). Łatwa regulacja w wysokości. Stabilizuje wykrój drzwi. Zakrywa krawędź cięcia. Dzięki osłonie przeciwdeszczowej na uszczelnieniu nie osiada brud, szyba jest zabezpieczona przed wyważeniem, podczas otwierania nie opada za okno brud ani żadna ciecz. Profil ramy w wysokości 30 mm lub 60 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 54
Wskazówka	Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A i/lub na system zamykania Ergoform-S (z wyjątkiem H=270 mm) Nie nadaje się do instalacji na zewnątrz
Pasujący do	Typ obudowy: VX TS VX SE Szerokość: = 800 mm
Wymiary	Szerokość: 700 mm Wysokość: 570 mm Głębokość: 47 mm
Widoczna powierzchnia	Szerokość okna obserwacyjnego: 563 mm Wysokość okna obserwacyjnego: 498 mm
Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.)	33 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	6,105 kg
Masa brutto	6,426 kg
Numer taryfy celnej	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Opis produktu	FT Okno systemowe, do VX, TS, VX SE, profil 30, SxWxG: 700x570x47 mm, do szer.: 800 mm

Aprobaty

Certyfikaty

Klasa ochrony