

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2761.010

## Okno wzornikowe

Stan: 28.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2761.010 - Okno wziernikowe do AX

Do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich.



## Cechy

Nr kat.	FT 2761.010
Wersja	Profil 60
Opis produktu	Do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich.
Materiał	Ramy: aluminium, naturalnie anodowane Szyba szklana: szkło akrylowe
Zakres dostawy	Łącznie z uchwytem z bezpiecznym zamknięciem nr 3524 E
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 54
Pasuje do nr kat.	1010.000 1054.000 1060.000 1360.000
Pasujący do	Typ obudowy: AX Szerokość: = 600 mm Wysokość: = 600 mm
Wymiary	Szerokość: 597 mm Wysokość: 597 mm Głębokość: 62 mm

# Cechy

Widoczna powierzchnia	Szerokość okna obserwacyjnego: 537 mm Wysokość okna obserwacyjnego: 537 mm
Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.)	58 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	4,061 kg
Masa brutto	4,18 kg
Numer taryfy celnej	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Opis produktu	FT Okno obserwacyjne, SxWxG: 597x597x62 mm, do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich