


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2763.010

Okno wzornikowe

Stan: 27.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2763.010 - Okno wziernikowe do AX

Do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich.



Cechy

Nr kat.	FT 2763.010
Wersja	Profil 60
Opis produktu	Do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich.
Materiał	Ramy: aluminium, naturalnie anodowane Szyba szklana: szkło akrylowe
Zakres dostawy	Łącznie z uchwytem z bezpiecznym zamknięciem nr 3524 E
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 54
Pasuje do nr kat.	1050.000 1350.000 1007.000
Pasujący do	Typ obudowy: AX Szerokość: = 500 mm Wysokość: = 500 mm
Wymiary	Szerokość: 497 mm Wysokość: 497 mm Głębokość: 62 mm
Widoczna powierzchnia	Szerokość okna obserwacyjnego: 437 mm Wysokość okna obserwacyjnego: 437 mm

Cechy

Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.)	58 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	3,44 kg
Masa brutto	3,46 kg
Numer taryfy celnej	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Opis produktu	FT Okno obserwacyjne, SxWxG: 497x497x62 mm, do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich