


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2780.000

# Pokrywa ze szkła akrylowego

Stan: 14.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2780.000 - Pokrywa ze szkła akrylowego

Do ochrony elementów wskazujących i obsługowych w standardzie 19" lub o wymiarach metrycznych.

## Cechy

Nr kat.	FT 2780.000
Wersja	calowa
Opis produktu	Z bezpiecznym zamkiem, zamknięcie nr 3524 E.
Materiał	Ramy: aluminiowe profile wyciągane z elementami narożnymi w postaci cynkowych odlewów ciśnieniowych Szyba szklana: szkło akrylowe, dymne
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym. Łącznie z wkładką zamka bębnowego nr 3524 E
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 54
Wymiary	Szerokość: 320 mm Wysokość: 158 mm Głębokość: 47,5 mm
Widoczna powierzchnia	Szerokość okna obserwacyjnego: 280 mm Wysokość okna obserwacyjnego: 137,5 mm
Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.)	43 mm
Wymiary montażowe	Installation depth for components: 269,2 mm Szerokość montażowa komponentów: ½ 19"
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,937 kg
Masa brutto	1,137 kg
Numer taryfy celnej	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

# Cechy

---

ECLASS 8.0

27182301

---

Opis produktu

FT Pokrywa ze szkła akrylowego, calowa, SxWxG: 320x158x47,5 mm