



# FT 2793.560 - Okno wziernikowe Stal nierdzewna

Do osłony elementów wskazujących i obsługowych lub wycięć oraz do ochrony przed zabrudzeniami, płynami i nieupoważnionym dostępem. Materiał: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304).



## Cechy

Nr kat.	FT 2793.560
Opis produktu	Wyposażone w zawiasy wewnętrzne 130° i uszczelkę na całym obwodzie okna.
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) Pojedyncza szyba ochronna
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 54
Wskazówka	Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A i/lub na system zamykania Ergoform-S (z wyjątkiem H=270 mm)
Wymiary	Szerokość: 522 mm Wysokość: 600 mm Głębokość: 38 mm
Widoczna powierzchnia	Szerokość okna obserwacyjnego: 408 mm Wysokość okna obserwacyjnego: 543 mm

# Cechy

Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.)	31 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	6,175 kg
Masa brutto	6,5 kg
Numer taryfy celnej	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Opis produktu	FT Okno obserwacyjne, SxWxG: 522x600x38 mm, stal nierdzewna, 1.4301