


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2820.310

## Osłony cokołu, boczne, 100 mm

Stan: 02.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2820.310 - Osłony cokołu, boczne, 100 mm do AX

Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.

## Cechy

Nr kat.	AX 2820.310
Opis produktu	Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka	Komponenty systemu cokołów 1. generacji nie mogą być łączone z komponentami systemu cokołów 2. generacji.
Wymiary	Wysokość: 100 mm
Pasujący do	Typ obudowy: AX Głębokość: = 300 mm
Type rating według UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Opak.	2 szt.
Waga netto	0,66 kg
Masa brutto	0,667 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

## Cechy

---

Opis produktu

AX Osłony cokołu, boczne, wysokość: 100 mm, do głębokości: 300 mm

## Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL - FTTA