

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2820.410

# Osłony cokołu, boczne, 100 mm

Stan: 05.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2820.410 - Osłony cokołu, boczne, 100 mm do AX

Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.

## Cechy

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nr kat.                   | AX 2820.410   |
| Opis produktu             | Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm. |
| Materiał                  | Blacha stalowa  |
| Kolor                     | RAL 9005  |
| Zakres dostawy            | Wraz z zestawem montażowym  |
| Wskazówka                 | Komponenty systemu cokołów 1. generacji nie mogą być łączone z komponentami systemu cokołów 2. generacji.   |
| Wymiary                   | Wysokość: 100 mm  |
| Pasujący do               | Typ obudowy: AX<br>Głębokość: = 400 mm  |
| Type rating według UL 50E | Typ 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Typ 12  |
| Opak.                     | 2 szt.  |
| Waga netto                | 1,04 kg   |
| Masa brutto               | 1,054 kg  |
| Numer taryfy celnej       | 94039910  |
| ETIM 9                    | EC000721  |
| ETIM 8                    | EC000721  |
| ECLASS 8.0                | 27182003  |

## Cechy

---

Opis produktu

AX Osłony cokołu, boczne, wysokość: 100 mm, do głębokości: 400 mm

## Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL - FTTA