


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2890.000

Nóżki poziomujące

Stan: 04.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SO 2890.000 - Nóżki poziomujące do cokołu TS stal nierdzewna i cokołu, kompletnego, stal nierdzewna

Do bezpośredniego montażu pod cokołem TS, komplet. Gwarantują swobodny dostęp np. do czyszczenia podłogi i do wyrównania nierówności podłogi.

Cechy

Nr kat.	SO 2890.000
Opis produktu	Do bezpośredniego montażu pod cokołem TS, komplet. Gwarantują swobodny dostęp np. do czyszczenia podłogi i do wyrównania nierówności podłogi.
Korzyści	Swobodny dostęp np. do czyszczenia podłogi Do wyrównania różnic wysokości przy nierównościach podłoża
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Możliwości montażu	Do bezpośredniego montażu pod cokołem TS i cokołem kompletnym.
Maksymalna obciążalność (statyczna) na element	400 kg
Wymiary	Gwint: M16
Zakres poziomowania	45 - 120 mm
Opak.	4 szt.
Waga netto	2,4 kg
Masa brutto	2,74 kg
Numer taryfy celnej	73181900
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis produktu	SO Nóżka poziomująca, do TS, cokół kompletny, gwint M16, stal nierdzewna, 1.4301