


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3145.000

Wentylatory odśrodkowe do 482,6 mm (19")

Stan: 15.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3145.000 - Wentylatory odśrodkowe do 482,6 mm (19") Wydajność powietrza 320 m³/h

Wentylator odśrodkowy 2 U o wydajności do 320 m³/h. Niski poziom hałasu wynoszący 52 dB umożliwia zastosowanie również w biurach.

Cechy

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nr kat. | SK 3145.000 |
| Opis produktu | Wentylatory odśrodkowe do bezpośredniego montażu na płaszczyźnie 19" w porównaniu z innymi wentylatorami wyróżniają się szczególnie szerokim przepływem powietrza i niskim poziomem hałasu hałasu. |
| Kolor | RAL 9005 |
| Zakres dostawy | Kompletna jednostka gotowa do podłączenia Mata filtracyjna |
| Prędkość obrotowa | 2245 rpm |
| Napięcie znamionowe robocze | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Moc znamionowa Pel | Przy 50 Hz: 37 W Przy 60 Hz: 46 W |
| Prąd znamionowy maksymalny | Przy 50 Hz: 0,32 A |
| Wymiary | Szerokość: 482,6 mm Wysokość: 88 mm Głębokość: 158 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Przy 50 Hz: 52 dB(A) Przy 60 Hz: 62 dB(A) |
| Maks. statyczna różnica ciśnienia | 65 - 70 Pa |
| Zakres temperatury pracy | -10 °C...55 °C |
| Obieg wewnętrzny przy 50 Hz | 320 m ³ /h |
| Obieg wewnętrzny przy 60 Hz | 330 m ³ /h |
| Opak. | 1 szt. |

Cechy

| | |
|---------------------|--|
| Waga netto | 2,3 kg |
| Masa brutto | 2,388 kg |
| Numer taryfy celnej | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Opis produktu | SK Wentylator odśrodkowy, 320 m ³ /h, 115 V, 50/60 Hz, SxWxG: 482.6x88x158 mm, 19" |

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności