


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3148.007

**Wentylator dachowy, wentylacja
dachowa**

Stan: 31.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3148.007 - Wentylator dachowy, wentylacja dachowa

Montaż na każdej wystarczająco dużej powierzchni dachowej, wydajność powietrza 360 m³/h.

Cechy

Nr kat.	SK 3148.007
Wersja	bez wentylatora
Zmiana produktu	Wykroje montażowe nie są kompatybilne. W przypadku dalszego stosowania płyty dachowej niezbędna jest rama adaptująca 5050.700.
Materiał	Blacha stalowa, lakierowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Materiał uszczelniający i montażowy Szablon nawierceń
Wymiary	Szerokość: 420 mm Wysokość: 65 mm Głębokość: 340 mm
Wycięcie montażowe	Szerokość wycięcia: 345 mm Głębokość wycięcia: 265 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 43
Wskazówka	Poprzez dodatkowy montaż ramy filtra z matą filtracyjną w wywiewce dachowej 3148.007, osiągnięta jest klasa ochrony IP 44
Zakres temperatury pracy	-10 °C...60 °C
Opak.	1 szt.
Waga netto	2,644 kg
Masa brutto	2,844 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ECLASS 8.0	27180716
Opis produktu	SK Wentylator dachowy, bez wentylatora, SxWxG: 420x65x340 mm