




SK 3149.440

Wentylatory dachowe TopTherm

Stan: 11.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.440 - Wentylatory dachowe TopTherm do TS 8

Wentylatory dachowe do TS pasują idealnie do wycięć w klimatyzatorach TopTherm do zabudowy dachowej. Montaż można również przeprowadzić na wszystkich odpowiednio dużych powierzchniach dachowych. W przypadku następców artykułów z rodziny VX IT otwory montażowe nie są kompatybilne. W przypadku dalszego stosowania płyty dachowej w VX IT niezbędna jest rama adapterowa 5050.701.

Cechy

Nr kat.	SK 3149.440
Opis produktu	Aktywne wentylatory dachowe pasują dokładnie do wycięć pod klimatyzatory TopTherm do zabudowy dachowej o mniejszej lub średniej klasie wydajności.
Zmiana produktu	Wykroje montażowe nie są kompatybilne. W przypadku dalszego stosowania płyty dachowej niezbędna jest rama adaptująca 5050.701.
Materiał	Blacha stalowa, lakierowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Zespół gotowy do podłączenia, z wbudowanym wentylatorem promieniowym Materiał uszczelniający i montażowy
Napięcie znamionowe robocze	400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Moc znamionowa Pel	Przy 50 Hz: 95 W Przy 60 Hz: 140 W
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,35 A Przy 60 Hz: 0,35 A
Wymiary	Szerokość: 550 mm Wysokość: 125 mm Głębokość: 370 mm
Wycięcie montażowe	Szerokość wycięcia: 475 mm Głębokość wycięcia: 260 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 43

Cechy

Zakres temperatury pracy	-10 °C...55 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	Przy 50 Hz: 68 dB(A) Przy 60 Hz: 69 dB(A)
Opak.	1 szt.
Waga netto	8,664 kg
Masa brutto	9,12 kg
Numer taryfy celnej	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Opis produktu	SK Wentylator do zabudowy dachowej TopTherm, 400 m³/h, 400 V, 3~, 50/60 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, SxWxG: 550x125x370 mm

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności
-------------	----------------------