



SK 3164.230 - Wentylatory dachowe do VX, VX IT

Wentylatory dachowe do biur, bardzo niski poziom hałasu (40 dB) i duży strumień przepływu (swobodny wydmuch 1500 m³/h).



Cechy

Nr kat.	SK 3164.230
Korzyści	Prosta instalacja bez konieczności wykonania otworów montażowych w wersji z płytą dachową Gotowe do podłączenia
Materiał	Blacha stalowa, lakierowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wentylatory dachowe Wraz z zestawem montażowym
Napięcie znamionowe robocze	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,3 A Przy 60 Hz: 0,35 A
Wymiary	Szerokość: 511 mm Wysokość: 227 mm Głębokość: 511 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	Obieg wewnętrzny IP 54
Wskazówka	Redukcja podanej wydajności powietrza do 800 m ³ /h przy oporach ciśnienia na poziomie 40 Pa, przy zastosowaniu dwóch wentylowanych osłon cokołu
Zakres temperatury pracy	20 °C...55 °C
Opak.	1 szt.

Cechy

Waga netto	18,35 kg
Masa brutto	19,36 kg
Numer taryfy celnej	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Opis produktu	DK Wentylatory dachowe, bez płyty dachowej, do TS i TS IT do strefy biurowej, SxG wycięcie: 410x410 mm, SxWxG: 511x227x511 mm

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---