

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.610

Wentylatory dachowe

Stan: 04.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.610 - Wentylatory dachowe do VX, VX IT

Wentylatory dachowe do biur, bardzo niski poziom hałasu (40 dB) i duży strumień przepływu (swobodny wydmuch 1500 m³/h).

Cechy

Nr kat.	SK 3164.610
Korzyści	Prosta instalacja bez konieczności wykonania otworów montażowych w wersji z płytą dachową Gotowe do podłączenia
Materiał	Blacha stalowa, lakierowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wentylatory dachowe Wraz z zestawem montażowym
Napięcie znamionowe robocze	115 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,6 A Przy 60 Hz: 0,7 A
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 240 mm Głębokość: 800 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	Obieg wewnętrzny IP 54
Wskazówka	Redukcja podanej wydajności powietrza do 800 m ³ /h przy oporach ciśnienia na poziomie 40 Pa, przy zastosowaniu dwóch wentylowanych osłon cokołu
Zakres temperatury pracy	20 °C...55 °C
Opak.	1 szt.
Waga netto	31,35 kg
Masa brutto	33 kg
Numer taryfy celnej	84145915
ECLASS 8.0	27180716

Aprobaty

Certyfikaty

EAC

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK