


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3164.620

## Wentylatory dachowe

Stan: 18.03.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3164.620 - Wentylatory dachowe do VX, VX IT

Wentylatory dachowe do biur, bardzo niski poziom hałasu (40 dB) i duży strumień przepływu (swobodny wydmuch 1500 m<sup>3</sup>/h).



## Cechy

|                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                        | SK 3164.620                                                                                                                                                 |
| Korzyści                       | Prosta instalacja bez konieczności wykonania otworów montażowych w wersji z płytą dachową<br>Gotowe do podłączenia                                          |
| Materiał                       | Blacha stalowa, lakierowana                                                                                                                                 |
| Kolor                          | RAL 7035                                                                                                                                                    |
| Zakres dostawy                 | Wentylatory dachowe<br>Wraz z zestawem montażowym                                                                                                           |
| Napięcie znamionowe robocze    | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                      |
| Prąd znamionowy maksymalny     | Przy 50 Hz: 0,3 A<br>Przy 60 Hz: 0,35 A                                                                                                                     |
| Wymiary                        | Szerokość: 800 mm<br>Wysokość: 240 mm<br>Głębokość: 800 mm                                                                                                  |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | Obieg wewnętrzny IP 54                                                                                                                                      |
| Wskazówka                      | Redukcja podanej wydajności powietrza do 800 m <sup>3</sup> /h przy oporach ciśnienia na poziomie 40 Pa, przy zastosowaniu dwóch wentylowanych osłon cokołu |
| Zakres temperatury pracy       | 20 °C...55 °C                                                                                                                                               |
| Opak.                          | 1 szt.                                                                                                                                                      |

## Cechy

|                     |                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga netto          | 28,5 kg                                                                                                                          |
| Masa brutto         | 30 kg                                                                                                                            |
| Numer taryfy celnej | 84145915                                                                                                                         |
| ETIM 9              | EC000320                                                                                                                         |
| ETIM 8              | EC000320                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0          | 27180716                                                                                                                         |
| Opis produktu       | SK Wentylatory dachowe, z płytą dachową, do TS i TS IT do strefy biurowej, SxWxG: 800x240x800 mm, 1500 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz |

## Aprobaty

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Certyfikaty | EAC                                             |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności<br>Deklaracja zgodności UK |