


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.208 Filtr wylotowy

Stan: 11.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.208 - Filtr wylotowy Standard

Do wentylacji przez konwekcję, można każdorazowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr wylotowy.



Cechy

Nr kat.	SK 3239.208
Opis produktu	Do wentylacji przez konwekcję można każdorazowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr wylotowy.
Materiał	ABS
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Filtr wylotowy Mata filtracyjna z włókniny
Wycięcie montażowe	Szerokość wycięcia: 177 mm Wysokość wycięcia: 177 mm
Pasuje do nr kat.	SK 3239.1xx
Wymiary	Szerokość: 204 mm Wysokość: 204 mm Głębokość: 24 mm
Klasa ochrony NEMA	Typ 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym Typ 3 Type 3R Type 4 Typ 4X z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową

Cechy

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 54 z filtrem z włókniny/fałdowanym IP 55 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną IP 56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,3 kg
Masa brutto	0,4 kg
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis produktu	SK outlet filter, standard, WHD: 204 x 204 x 24 mm

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
