


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.208

## Filtr wylotowy

Stan: 17.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.208 - Filtr wylotowy Standard

Do wentylacji przez konwekcję, można każdorazowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr wylotowy.



## Cechy

Nr kat.	SK 3240.208
Opis produktu	Do wentylacji przez konwekcję można każdorazowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr wylotowy.
Materiał	ABS
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Filtr wylotowy Mata filtracyjna z włókniny
Wycięcie montażowe	Szerokość wycięcia: 224 mm Wysokość wycięcia: 224 mm
Pasuje do nr kat.	3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Wymiary	Szerokość: 255 mm Wysokość: 255 mm Głębokość: 25 mm
Klasa ochrony NEMA	Typ 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym Typ 3 Type 3R Type 4 Typ 4X z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową

## Cechy

---

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 54 z filtrem z włókniny/fałdowanym IP 55 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną IP 56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,46 kg
Masa brutto	0,56 kg
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180716
Opis produktu	SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm

---

## Aprobaty

---

Aprobaty	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK

---