



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.050

Modułowa koncepcja klimatyzacji - drzwi profilowe TS 8

Stan: 10.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.050 - Modułowa koncepcja klimatyzacji - drzwi profilowe TS 8 do montażu modułów chłodzących

Drzwi profilowe z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX.



Cechy

Nr kat.	SK 3300.050
Opis produktu	Drzwi profilowe z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX.
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Drzwi profilowe bez zamontowanego modułu klimatyzacyjnego Zawiasy TS 8, kąt otwarcia drzwi ok. 110°
Wskazówka	Poniższa informacja dotyczy szaf TS 8 o szerokości 1200 mm W przypadku „prawego” położenia urządzenia, 1 opakowanie zawiera drzwi profilowane z zawiasami do montażu na prawej połowie szafy plus specjalne skrzydło drzwi z zamkiem do lewej połowy szafy. W przypadku „lewego” położenia urządzenia, 1 opakowanie zawiera drzwi profilowe z zawiasami do montażu na lewej połowie szafy. Można użyć dostępnego prawego skrzydła drzwi z zamkiem.
Uwaga dot. nr kat.	Zawiasy z prawej strony
Pasujący do	Typ obudowy: TS 8: = 600 mm: = 2.000 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	23,5 kg

Cechy

Masa brutto	27 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ECLASS 8.0	27180702
Opis produktu	SK Modułowa koncepcja klimatyzacji - Drzwi profilowe, do TS, SxW: 600x2000 mm
