

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3301.380

## Uszczelki pionowe

Stan: 28.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.380 - Uszczelki pionowe do TS IT

Do blokady strumienia powietrza z lewej i prawej strony płaszczyzny 19" przy wysokości szafy 2000 mm.

## Cechy

Nr kat.	SK 3301.380
Wersja	Jednostronnie samoprzylepna
Opis produktu	Do odseparowania strumienia powietrza z lewej i prawej strony poziomu 19" do wysokości szafy 2000 mm.
Materiał	Pianka komórkowa PU Antypłomieniowa wg UL 94 (HF1)
Kolor	Antracyt
Uszczelnienie pomiędzy	Ściana boczna i płaszczyzna 19"
Wymiary	Szerokość: 84 mm Wysokość: 1.910 mm Głębokość: 84 mm
Pasujący do	Szerokość: 600 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,402 kg
Masa brutto	0,502 kg
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	SK Uszczelki pionowe, między ścianą boczną/LCP i płaszczyzną 19", SxWxG: 84x1910x84 mm, Pianka komórkowa PU, jednostronnie samoprzylepna