

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.104

Klimatyzatory do zabudowy naściennej

Stan: 19.07.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.104 - Klimatyzatory do zabudowy naściennej ze sterownikiem podstawowym

Klimatyzatory do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 4000 W, w standzie ze zintegrowanym sterownikiem podstawowym, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.

Cechy

Nr kat.	SK 3329.104
Zakres dostawy	Gotowe do podłączenia Szablon nawierceń Zestaw montażowy
Wersja	zabudowa naścienna
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 54
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 0 kg
Regulacja temperatury	Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy	20 °C...55 °C
Zakres ustawień	30 °C...55 °C
Opak.	1 szt.
Waga netto	68.4
Masa brutto	72
EAN	4028177389434
ECLASS 8.0	27180704

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Certyfikaty	EAC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK