

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3352.115**

**Wentylatory Vario wsuwane do  
482,6 mm (19")**

Stan: 22.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3352.115 - Wentylatory Vario wsuwane do 482,6 mm (19") Wydajność powietrza 320 - 480 m<sup>3</sup>/h

Wentylator wsuwany do bezpośredniego montażu w płaszczyźnie 19". Zainstalowanie umożliwia ciągłą cyrkulację powietrza w szafie sterowniczej, co zapobiega powstawaniu punktów ciepłych. Rama prowadząca ułatwia konserwację wentylatorów.

## Cechy

Nr kat.	SK 3352.115
Opis produktu	Wentylator wsuwany do bezpośredniego montażu w płaszczyźnie 19". Zainstalowanie umożliwia ciągłą cyrkulację powietrza w szafie sterowniczej, co zapobiega powstawaniu punktów ciepłych.
Korzyści	Rama prowadząca ułatwia konserwację i wymianę wentylatorów.
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Kompletna jednostka gotowa do podłączenia Wraz z listwą zaciskową i materiałem mocującym
Wydajność powietrza (swobodna)	480 m <sup>3</sup> /h
Uwaga dot. nr kat.	Termin dostawy do uzgodnienia
Napięcie znamionowe robocze	110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,69 A Przy 60 Hz: 0,69 A
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 6 A
Wymiary	Szerokość: 482,6 mm Wysokość: 44 mm Głębokość: 200 mm
Rozstaw osi wentylatorów	105 mm
Liczba wentylatorów	3
Poziom ciśnienia akustycznego	Przy 50 Hz: 52 dB(A)
Zakres temperatury pracy	-10 °C...55 °C

# Cechy

---

Opak.	1 szt.
Waga netto	2,5 kg
Masa brutto	2,8 kg
Numer taryfy celnej	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Opis produktu	SK rack-mounted fan Vario, for 482.6 mm (19"), 110 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm

# Aprobaty

---

Aprobaty	UR + C-UR (recognized) VDE
----------	-------------------------------